

Gut dosierbar  
und sparsam im  
Verbrauch!



## ■ JEMAKO Produktinfo

# KalkEx Plus

Hochaktiv, schnell wirksam, materialschonend – unser Kalkentferner löst Kalkablagerungen zuverlässig und ohne Rückstände zu hinterlassen und ist dabei sparsam im Verbrauch und biologisch abbaubar.

## ■ Produktvorteil

- Löst Verkalkungen schnell und zuverlässig
- Enthält besonders schnell wirkende organische Säure (Milchsäure)
- Gut dosierbar und sparsam im Verbrauch
- Biologisch abbaubar, frei von Farb- und Duftstoffen
- Besonders materialschonend
- Auch optimal zur Entkalkung von JEMAKO Reinigungstüchern



Für den Einsatz im **lebensmittelverarbeitenden Bereich** geprüft und geeignet.  
(Großküchen, Bäckereien, Metzgereien, Supermärkte, Theken im Gastronomiebereich etc.)

## ■ Wirkweise

KalkEx Plus ist auf der Basis von Milchsäure aufgebaut. Diese wirkt schnell, materialschonend und bildet keine Salze, die zu unerwünschten Ablagerungen führen.

## ■ Hinweise

- Vorsicht bei säureempfindlichen Materialien!
- Nicht sprühen!
- Bei unbekanntem Oberflächen oder Geräten Hinweise des Herstellers beachten. Ggf. Vorversuche durchführen.
- Vor Sonnenlicht und Frost schützen
- Wirkstoffe: Milchsäure
- pH-Wert: 1
- Gefahrstoff: Ja



[www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu)

© A.I.S.E



Enthält: L-(+)-Milchsäure

**Gefahr:** Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/Ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Ⓐ Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.



Nicht ohne Schutzbrille versprühen. Nicht einatmen.

## ■ Anwendung

**Basislösung:** Mischverhältnis 1:20: Ca. 50 ml KalkEx Plus mit 1 l Wasser mischen.

**Entkalkung von Heißwassergeräten (Wasser-, Eierkocher etc.):** Basislösung ansetzen. Lösung ca. 30 Minuten im Gerät einwirken lassen und das Gerät anschließend gründlich nachspülen.

**Entkalkung von Kaffee- und Teemaschinen:** Die Geräte mit ca. 1 l Basislösung füllen und das Entkalkungsprogramm starten. Bei Maschinen ohne Entkalkungsprogramm das Gerät einschalten, einen Teil der Lösung durchlaufen lassen, das Gerät abschalten und ca. 3 Minuten warten, danach wieder kurz einschalten. Den Vorgang wiederholen bis der Behälter geleert ist. Anschließend eine Füllung klaren Wasser durchlaufen lassen.

**Entkalkung von Duschköpfen/Perlatoren:** Duschkopf abnehmen und in die Basislösung legen. Danach kurz abwaschen und nachtrocknen.


**Entkalkung der JEMAKO Profi- und Trockentücher:** Basislösung ansetzen und die Tücher darin so lange einwirken lassen, bis sich keine Bläschen mehr bilden. Kurz umrühren. Wenn sich auch dann keine Bläschen mehr bilden, die Tücher gut auswaschen oder in die Waschmaschine geben. Bei sehr starker Verkalkung den Vorgang wiederholen.

## ■ Verschmutzung

- Kalk

## ■ Ideal für

- Dampfbügeleisen
- Dampfgarer
- Eierkocher
- Kaffeemaschinen
- Kochtöpfe
- Luftbefeuchter
- Perlatoren von Wasserhähnen
- Duschköpfe
- Wasserkocher
- JEMAKO Fasern und Tücher



Schnell wirksam und biologisch abbaubar

## ■ Modul

- Bad
- Küche

## ■ Vorher/Nachher-Effekt



## ■ Tipps & Tricks

- Legen Sie jeder Bestellung einen Entkalkungsplan (Art.-Nr.: 734) bei.
- Warmes Wasser unterstützt den Entkalkungsvorgang. (Kein kochendes Wasser verwenden)
- Hilft auch gegen Flugrost
- Schauen Sie auch auf unseren Youtube-Kanal: [www.youtube.com/c/jemako/videos](http://www.youtube.com/c/jemako/videos)

## ■ Verfügbare Produktvarianten

- 5026 KalkEx Plus, 500 ml
- 5027 KalkEx Plus, 500 ml/6er VE
- 5028 KalkEx Plus, 2 l-Kanister
- 5029 KalkEx Plus, 5 l-Kanister

## ■ Verfügbare Sets

- 7441 Bad-Set Dusche+

## ■ Zubehör

- 5132 Auslaufhahn für 2 l- & 5 l-Kanister

## ■ Das passt dazu

- 1240 CleanStick® 35 cm, grüne Faser
- 1440 CleanStick® 35 cm, blaue Faser
- 6111 Duschkabzieher mit weißer Gummilippe